

Ficha de datos

Limpiador ultrasónico de 27 l RS Pro

Código RS: 124-9723



Detalles del producto

- Vol. del tanque de 27 litros
- Potencia de calentamiento (W) 500, frecuencia (KHz) 40 y potencia ultrasónica (W) 500
- 495 Longitud x 295 Anchura x 195 Altura
- Elimina la suciedad, la grasa y la corrosión y puede utilizarse para la limpieza de piezas electrónicas y mecánicas. Para obtener mejores resultados, utilice un líquido de limpieza o disolvente adecuado para el componente
- Modo de desgasificación: este modo se debe utilizar después de un cambio de líquido para eliminar rápidamente el aire del líquido, de modo que se pueda proporcionar la máxima eficacia de limpieza desde el inicio del ciclo de limpieza
- Modo delicado: el limpiador funciona a la mitad de potencia, lo que proporciona una acción de limpieza menos agresiva para componentes frágiles o delicados
- Modo de potencia máxima: una limpieza profunda y potente que limpia componentes muy contaminados
- Modo de temperatura y temporización: permite al usuario ajustar la temperatura del líquido y la duración del ciclo de limpieza. Estos parámetros cambiarán en función del agente de limpieza y del elemento que se vaya a limpiar
- El depósito, la tapa y la carcasa están hechos de acero inoxidable
- Se incluye un amplio manual

Especificaciones

Se suministra tapa: Sí
Potencia nominal del calentador: 500 W
Capacidad: 27 L
Material: acero inoxidable
Altura: 195 mm
Longitud: 495 mm
Tipo de conector: Tipo C - conector macho europeo, Tipo G - conector de 3 contactos británico
Anchura: 137 mm