

CARACTERISTIQUES

- Structure en acier galvanisé
- Facile à inspecter pour détecter les dommages
- Absorption des chocs
- Haute résistance à l'abrasion
- Fatigue évaluée à 1 fois la limite de charge de travail A 20 000 cycles

payer un prix élevé.

Boulon à œillet M16 de RS PRO

RS code commande : 124-4843



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à

Description du produit

Ces anneaux de serrage de notre propre marque RS PRO sont destinés à des charges de traction linéaires dans la direction du filetage. Ces boulons à œil sont testés et fournis avec un certificat de test.

Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Type | Œillet |
| Limite de charge de travail | 0,7t |
| Matériau | Acier au carbone, C15 |
| Finition | Zingué |

Spécifications mécaniques

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Diamètre. | 63mm |
| Taille du filetage | M16 |
| Diamètre extérieur de l'œil | 63mm |
| Hauteur totale | 62mm |
| Poids de chacun | 0,24kg |
| Applications | Fils de tension, Fixation des charges |

Norme de sécurité

| | |
|------------|---------------|
| Normes Met | BS 4278 :1984 |
|------------|---------------|

