

Fiche produit

Caractéristiques

M9XCA348

Multi9 - peigne - 3P+Aux - 80A - 48 modules de 18mm

Principales

Gamme	Multi9
Type de produit ou équipement	Peigne de raccordement
Mode d'installation	Horizontale
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de connexion
Description des lignes	3L
Longueur modules de 18 mm	48

Complémentaires

Nombre de voies	13 voies Aux + 3 L
Configuration des pôles pour 1 voie	1 x 3P
"Pas" de raccordement	18 mm
Type de connecteur	Dent
Distance entre appareils	63 mm
Isolement	Isolé
Présentation du produit	Découpable
[Ie] courant assigné d'emploi	80 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi	480 V CA 50/60 Hz Ph/Ph 277 V CA 50/60 Hz Ph/N
[Ui] tension assignée d'isolation	1000 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 508
Emplacement de montage	Haut sur borne du type à cage
Pas de 9 mm	96
Largeur	864 mm
Couleur	Gris clair (RAL 7035)
Compatibilité de gamme	Multi 9 Multi9 C60BP

Environnement

Normes	UL 489 EN/CEI 61439-1
Tenue au feu	960 °C (30 s) conforme à CEI 60695-2-1
Degré de pollution	3
Degré de protection IP	IP20 avec embouts et cache-dents

Détails concernant la commande et l'expédition

Catégorie	US10DE200949
Programme promotionnel	0DE2
GTIN	3606481192912
Rentabilité	Oui
Pays d'origine	DE

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,100 cm
Largeur de l'emballage 1	100,100 cm
Longueur de l'emballage 1	6,200 cm
Poids de l'emballage 1	1,174 kg
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	9,600 cm
Largeur de l'emballage 2	11,500 cm
Longueur de l'emballage 2	108,000 cm
Poids de l'emballage 2	6,161 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	35
Hauteur de l'emballage 3	75,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	55,127 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	<input checked="" type="checkbox"/> Déclaration REACh
REACh free of SVHC	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <input checked="" type="checkbox"/> Déclaration RoHS UE
Toxic heavy metal free	Oui
Mercury free	Oui
RoHS exemption information	<input checked="" type="checkbox"/> Oui
Régulation RoHS Chine	<input checked="" type="checkbox"/> Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.