



37503016

Edelstahlgehäuse Edelstahl Industrie

500 x 300 x 161 mm

Edelstahlgehäuse Edelstahl Industrie 500 x 300 x 161 mm

[Kataloge](#)[Montageanleitung](#)[Konformitätserklärungen](#)[Technische Zeichnung](#)[3D Daten](#)

## Technische Daten

Höhe	500 mm
Breite	300 mm
Tiefe	161 mm
Material	Edelstahl
Materialgüte	1.4301/304
Schutzart	IP66
Schutzart Norm	EN 60529
Schlagfestigkeit	IK09
min. Temperatur	-40 °C
max. Temperatur	80 °C
Dichtung Material	VMQ-(Silikon)
Flammenausbreitung, seitliche	HL 3
Wärmefreisetzungsrate	HL 3
Rauchgaskonzentration	HL 3
Weitere Ausführungen auf Anfrage	EMV
Zulassungen	Lloyd Register, UL 508A

## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	-
Gewicht	6.07
GTIN	4250157919380

## ETIM Klassifikation

ETIM 8 EC000058

ROSE SYSTEMTECHNIK GMBH  
Erbeweg 13-15  
32457 Porta Westfalica, Germany

Tel.: +49 571 50 41-0  
Fax: +49 571 50 41-6  
Mail: [rose@rose-pw.de](mailto:rose@rose-pw.de)

## Zubehör



**10011057**  
Montageplatte für 37503016



**37000002**  
Edelstahl Außengelenk



**37105000**  
Edelstahl Aussenbefestigungslaschen



**37990001**  
Montageset für Edelstahlgehäuse