



Datasheet

ENGLISH

RS Pro Qualitativ hochwertiges wasserfestes Gewebeklebeband mit glänzender Oberfläche

Stock No: 146-7417



Kurzbeschreibung

Kaschiertes Polyäthylen-Gewebeklebeband, beschichtet mit aggressivem, druckempfindlichem Naturkautschukkleber, lösemittelfrei.

- Glänzende Ausrüstung
- Leicht abreißbar
- Leicht abrollbar
- Formanpassungsfähig
- Wasserfeste Ausrüstung
- Gute Abriebfestigkeit
- Nicht-korrosiver Kleber
- Starke Soforthaftung
- Rückstandsfrei abziehbar
- Flexibel
- Stark

Technische Daten

Typische Mittelwerte

Banddicke	0,23 mm
Bruchlast	32 N/cm
Bruchdehnung	24 %
Klebkraft	
auf Stahl	5,5 N/cm
auf Bandrücken	3,5 N/cm
Dampfdurchlässigkeit	20 g/m ² /24 Std.
Wasserextrakt	
pH	6,0 bis 8,0
Chlorid	max. 0,01% als NaCl
Sulfat	max. 0,01% als Na ₂ SO ₄
RoHS	Ja
Temperaturbeständigkeit	-50°C bis +80°C
Anwendungstemperatur	+10°C bis +45°C
Lagertemperatur	+12°C bis +25°C

LAGERUNG

Klebebänder, die unter der empfohlenen Temperatur gelagert waren, müssen vor Gebrauch auf diese erwärmt werden. Dies kann bis zu 24 Stunden dauern.