

Statut commercial: Commercialisé




Principales

Gamme de produits	Plateforme d'automatisme Modicon TSX Micro
Fonction produit	Module de sortie numérique de relais
Nombre sorties TOR	32 bornier à vis
Description des contacts	NO

Complémentaires

Limites de la tension de sortie	19 à 264 V CA 10...34 V CC
[I _{th}] courant thermique conventionnel	2 A
Puissance consommée en VA	50 VA 24 V AC-12 résistif 24 VA 24 V AC-15 inductive 100 VA 48 V AC-12 résistive 200 VA 110...120 V AC-12 résistif 200 VA 200...240 V AC-12 résistif 50 VA 48 V AC-15 inductive 50 VA 110...120 V AC-15 inductive 50 VA 200...240 V AC-15 inductive
Puissance consommée en W	24 V DC-12 résistif 24 V DC-13 inductive
Temps de réponse	< 10 ms
Consommation électrique	175 mA
Puissance dissipée en W	3.5 W
Tension d'isolement	1500 V 1 s
Résistance d'isolement	>= 10 mOhm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 0919 - Déclaration de conformité Schneider Electric  Déclaration de conformité Schneider Electric

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------

Pre-Actuators/Outputs Connections

Wiring Diagram

