



Principales

Type de produit ou équipement	Valve
Type de vanne	Chaussure
Série de produits de vanne	MB
Compatibilité moyenne	Glycol 25 % Eau
Configuration de la vanne	3 voies
Type de connexion de vanne	Rp Interne
Taille du corps	20 mm (3/4 in)
Taille du tuyau	3/4 in
Caractéristique de débit	Pourcentage égal
Coefficient de débit	4,62 cv 4 kvs
Classe de pression	PN10
Température du fluide de fonctionnement	2... 120 °C
Rotation de la valve	90 °
Plage de réglage vanne de régulation	50:1
Fuite de siège	Port A: classe II (0,5 %)
Mouvement de la tige	Rotatif
Matière de finition	Laiton
Matière du corps	Laiton forgé
Région cible	Europe Asie Pacifique Australie

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	12 Cm
Largeur de l'emballage 1	9,4 Cm
Longueur de l'emballage 1	8,4 Cm
Poids de l'emballage 1	860 G

Durabilité de l'offre

Règlementation REACH	Déclaration REACH
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Informations d'exemption RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No
Teneur en métaux recyclés	0