



LOGO! Contact 230 开关模块，用于直接开关欧姆型用电器至 20A 及电机至 4kW，230V AC，3 个常开触点+1 个常闭 EAN:4025515050759

电源电压	
额定值 (AC)	是
• AC 230 V	
电源频率	
• 允许范围, 下限	47 Hz
• 允许范围, 上限	63 Hz
标准、许可、证书	
CE 标记	是
环境要求	
运行中的环境温度	
• 最小值	-25 °C
• 最大值	55 °C
尺寸	
宽度	36 mm
高度	72 mm
深度	55 mm
重量	
重量, 约	160 g

上一次修改：

2024/5/22