

Item Based Datasheet

Druckmessgerät mit Rohrfeder,CrNi-Stahl Ausführung

Modelcode type: 131.11

Item number: 47320605

Druckmessgerät mit Rohrfeder,CrNi-Stahl Ausführung

Ausführung	EN 837-1
Nenngröße	050 mm
Genauigkeitsklasse	Klasse 2,5
Anzeigebereich	0...10 bar
Einheit Hauptskala	bar
2. Skale oder Sonderskale	2.Tlg psi
Prozessanschluss	G 1/4 B
Anschlusslage	rückseitig zentrisch (axial)

Werkstoffe

Werkstoff Messsystem	Messsystem 316 SS
Messwerk	CrNi-Stahl
Zifferblatt	Aluminium, weiß
Zeiger	Aluminium, schwarz
Gehäusewerkstoff	CrNi-Stahl 1.4301
Sichtscheibe	Polycarbonat

Einsatzbedingungen

zulässige Umgebungstemperatur	-40 ... +60 °C
Temperatureinfluss	max. $\pm 0,4\%/10$ K vom Skalenendwert
Schutzart	IP 54

Optionen

Befestigungsrand / Bügel Dreikantfrontring, CrNi-Stahl,
poliert, mit Bügel

* Etikettencode *

Etikett	WIKA Standard (ohne / mit Messstellenummer)
Sprache für Etikettenaufdruck	German