

## Datasheet

# Insulated Slotted Screwdriver 2.5 X 75mm

Codice RS [450-0841](#)



### Caratteristiche

#### Materiale

Lama: acciaio al cromo-vanadio

Manico: polipropilene/TPR

#### Finitura

Lama: finitura fosfatata nera

Impugnatura: impugnatura TPR di colore rosso e impugnatura e manico di colore giallo: P.P. iniezione

#### Durezza

Trattamento termico HRC 52 - 56 per lame per cacciaviti

#### Contenuto

Cacciavite a taglio isolato VDE standard 1 pz. 2,5 x 75 mm con impugnatura TPR di colore rosso e p.p.

Albero e impugnatura a iniezione, lunghezza lama 75 mm, lunghezza totale 145 mm, rimuovere il magnete dalla lama in acciaio. tipo di impugnatura j1000, diametro 2,5 mm.

#### Osservazioni

1. I test di coppia, dimensioni e calibro sono conformi allo standard DIN 2380-1 e 2380-2, punta di tipo b
2. I prodotti sono approvati con certificato DIN-EN 60900 (VDE 0682)