

## Item Based Datasheet

### Manometro a molla tubolare 212.20

Modelcode type: 212.20

Item number: 45705373

#### Manometro a molla tubolare 212.20

Esecuzione	EN 837-1
Diametro	100 mm
Classe di precisione	Classe 1,0
Campo scala	0...1000 bar
Unità di misura della scala esterna	bar
Attacco al processo	G1/2B
Posizione dell'attacco	Radiale

#### Materiali

Movimento	Lega di rame
Quadrante	Alluminio, bianco
Lancetta	Standard
Materiale della cassa	Acc-Ni-Cr
Trasparente	Vetro piano
Anello	anello a baionetta, Acc-Ni-Cr
Riempimento della cassa	Senza riempimento

#### Condizioni operative

Temperatura ambiente consentita	-40 ... +60 °C
Grado di protezione	IP54

#### Opzioni

#### Codice etichetta

Etichetta	WIKA standard senza / con Tag number
Lingua dell'etichetta	Tedesco

