

## CARACTERISTIQUES

- Taille de cartouche 6,3 x 32 mm
- Indice de vitesse F
- Forme cylindrique
- Fusible HBC (courant de coupure élevé)

## RS Pro, fusible de cartouche en céramique 2 A, 6,3 x 32 mm, vitesse FF

RS code commande : 420-167



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

### Description du produit

RS Pro offre cette gamme de fusibles miniatures à cartouche en céramique qui sont des fusibles ultra-rapides (FF) ou à action rapide (F). Les fusibles ultrarapides fonctionnent à des températures plus élevées et sont donc parfaits pour fournir une protection de circuit aux dispositifs à semi-conducteurs. Les fusibles à action rapide sont parfaits pour protéger les composants moins sensibles.

### Caractéristiques

Vitesse du fusible	FF
Matériau du corps	Céramique
Désignation de la taille	Miniature
Classe UL	UL 248-13
Applications	Industriel, Commercial, Domicile/résidentiel, Automobile

### Spécifications électriques

Intensité nominale	2A
Tension nominale	700 V c.a.
Haute capacité de rupture	Oui
Capacité de coupure (à la tension nominale maximale)	50kV

### Spécifications mécaniques

Taille du fusible	6,3 x 32 mm
Longueur totale	32mm
Diamètre.	6.3mm

## Homologations

Conformité/certifications

UL, RoHS

