

Verfügbarkeit : Lieferbar



Hauptmerkmale

Produktserie	Harmony XVL
Produkt oder Komponententyp	LED-Meldeleuchte mit eingebauter Linsenkappe
Komponentenname	XVL
Montagedurchmesser	8 mm
Lichtquelle	LED-Abdeckung
Lichtblockfarbe	Grün
Schutzfunktionen	Integrierter Vorschaltwiderstand Durch Diode integriert
Nennhilfsspannung [UH,nom]	5 V
Schutzart (IP)	IP40 entspricht IEC 60529 IP40 entspricht NF C 20-010 IP65 (mit Dichtung XVLZ911) entspricht IEC 60529 IP65 (mit Dichtung XVLZ911) entspricht NF C 20-010

Zusatzmerkmale

Art des Hilfsspannungsversorgung	DC
Anschlüsse - Klemmen	Etikett für Faston Stecker : 2,8 x 0,5 mm Etikett für Lötstecker
Leistungsaufnahme	25 mA
Nennisolationsspannung Ui	50 V gemäß IEC 60947-1
Lampenlebensdauer	>= 100000 h
Nomineller Spannungsbereich	0,8-1,1 Un
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1	(X1-X2)PL
Höhe	10 mm
Breite	10 mm
Tiefe	36 mm
Produktgewicht	0,003 kg

Montage

Produktzertifizierungen	CSA UL
Schutzbehandlung	TC
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25-70 °C

Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40-70 °C
Überspannungskategorie	Klasse 3 entspricht IEC 60536 Klasse 3 entspricht NF C 20-030

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------