

Datenblatt

RS-Pro-50-ml-Zentrifugenröhrchen, Konusboden, pr

Best.-Nr.: 181-2503

DE



Abstufungsbereich: 5 bis
47,5 ml Abstufungsintervall:
2,5 ml Autoklavierbar: bei
121 °C gefrierbar: -45 °C
Maximale RCF: 9.500 xg
Abmessungen Rohr: 29 D x 115 L mm
Leistung: Dnase/Rnase-frei
Nicht pyrogen < 0,25 EU/ml FDA-
Zulassung

- * Diese Rohre mit Konusboden bestehen aus ultraklarem Polypropylen
- * Kappenmaterial: HDPE
- * Auslaufsicher
- * Weiße aufgedruckte Abstufungen mit großem Markierungsstreifen zur Beschriftung

Kat.- Nr.	Flach	Stecker	Packung	Sterilität
181-2502	Flach	Stecker	10er-Packung	EO
181-2503	Flach	Stecker	10er-Packung	EO