

CARACTERISTIQUES

- Longue durée de vie grâce à la pointe en carbure optimisée pour la vitesse
- La force est transmise directement au point de perçage
- La force est transmise directement au point de perçage
- Capacité de marteau
- Haute stabilité

Foret SDS à pointe de carbure de RS Pro, 25 mm x 450 mm

RS code commande : 562-400



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Ce foret SDS+ de notre propre marque RS Pro est doté de bords de coupe en carbure pour une coupe précise et nette dans la maçonnerie. Pointe centrale pour un démarrage de perçage précis et un bon guidage pendant le perçage. La finition noircie ajoute un traitement thermique pour réduire la friction entre le foret et la pièce. Les goujures spiralées permettent un perçage lisse et efficace. Pour une utilisation avec les perceuses avec tige de fixation SDS+ pour un ajustement sûr et sécurisé.

Caractéristiques

Type de foret	Foret SDS
Matériau	Pointe en carbure
Surface	Noirci
Capacité du marteau	Oui
Type SDS	SDS
Application de perçage	Béton, maçonnerie et pierre naturelle

Spécifications mécaniques

Longueur totale	450mm
Diamètre.	25mm

