



Datenblatt

INBUS® 73424

Schraubwerkzeug: I-Serie



INBUS® Flow 73424 Schraubendreher inkl. 12 Bits (Made in Germany), mit FlowDrive & HybridTouch

Passend für alle Bits mit 6.3 mm (1/4 Zoll)-Sechskanttrieb. Hergestellt aus hochwertigem CrSi/MoV Stahl, Matt verchromtes Finish für starken Schutz vor Korrosion. Rutschfester Griff mit HybridTouch vereint Stabilität und Komfort. FlowDrive ist eine innovative Ratsche mit minimalem Rückschwenkwinkel. BitRelease hält 12 der gängigsten Bits zur schnellen Anwendung bereit.

Titel	INBUS® Flow 73424 Schraubendreher inkl. 12 Bits (Made in Germany), mit FlowDrive & HybridTouch
Säule: Serie	Schraubwerkzeug: I-Serie
ID	73424
EAN	4260674173424
Teiligkeit	12
Bestückung	Bits: 3mm 4mm 5mm 6mm PH1 PH2 PZ1 PZ2 SL5.5 TX10 TX20 TX25
Länge	Standardlänge
Legierung	CrSi/ MoV Stahl
Oberfläche	Matt verchromt
Extras	+HybridTouch, +FlowDrive, +BitRelease
Abmessung (mm)	38 × 240 × 36
Gewicht (g)	250
Herkunft	Made in EU