

## DCD709D2T-QW

Perceuse visseuse percussion compacte XR 18V 2Ah Li-Ion Brushless

5035048721889



### Description du produit :

Couple dur/tendre (Nm) : 65/26 Régime à vide (tr/min) : 0-450/1650 Ø perçage bois/métal/béton (mm) : 30/13/13 Cadence de frappe (cps/min) : 0-7650/28050 Capacité du mandrin (mm) : 1.5-13

### Fonctionnalités et avantages du produit :

- 175 mm de long, pour travailler dans des espaces étroits
- Seulement 1,2 kg (sans batterie) pour plus de confort en utilisation prolongée
- Moteur brushless pour plus de performances et d'autonomie
- Lampe LED pour une meilleure visibilité
- 15 réglages de couple différents pour une précision optimale
- Couple max de 65 Nm pour les applications les plus exigeantes
- Moteur brushless de petite taille offrant une grande durabilité et les meilleures performances du marché.

### Garantie du produit :

Ce produit bénéficie d'une garantie de 1 an portée à 3 ans après inscription

### Éléments inclus :

- Clip ceinture (x1)
- Coffret TSTAK (x1)
- Batteries XR 18V 2Ah Li-ion (x2)

### Specifications techniques :

- - Capacité de perçage (bois) : 30 mm
  - - Capacité de perçage (maçonnerie) : 13 mm
    - Couple maximal : 65 Nm
    - Capacité de la batterie [Impérial] : 2.0 Ah
    - Voltage de la batterie : 18 V
    - Puissance de sortie : 340 W
    - - Capacité de perçage (métal) : 13 mm
      - Capacité de mandrin : 1.5-13 mm

