

Inforam DURAFRAME® MAGNETIC A4

Artikelnummer	486923	Antal per säljenhet	1 Bag
Färg	Silver	EAN per säljenhet	4005546405704
Antal per frp	5 / påse	Bruttovikt per säljenhet	245 G
EAN per basenhet	4005546405704	Ursprungsland	PL



Produktbeskrivning

- Magnetisk inforam i A4-format
- Presentera information på ett professionellt sätt
- Magnetram gör det möjligt att smidigt lägga i och byta dokument
- Enkel att fästa på metallytor, t.ex. whiteboards, anslagstavlor, skåp samt Lean Cubes och maskiner inom tillverkning
- Användningsområden: för dokument i A4-format som t.ex. maskindokumentation, driftsinformation och medarbetarinformation
- Kan användas i stående eller liggande format
- En mängd dokumentmallar finns på www.duraprint.se
- Ytermått: 236 x 323 mm

Specifikationer

Utvändig bredd (mm)	236
Utvändig höjd (mm)	323
Kapacitet / kapacitet (för)	2 Ark (80 g/kvm)
Format / passar format	A4
Format	Stående / liggande
Varumärke	DURABLE
Invändig bredd (mm)	205

486923_PDS_DURABLE_sv_SE.pdf | 2025-06-01 10:15

1/2

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77 - 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Phone +49 (0) 2371 662 0 · Fax +49 (0) 2371 662 221
Mail durable@ durable.de | durable.de

The statements contained herein are for informational purposes only and are true and accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid contractual relationship. It is the customer's responsibility to determine the suitability of this product for the customer's intended use. DURABLE does not assume any liability for the customer's use of this product or the information contained herein.



Inforam DURAFRAME® MAGNETIC A4

Invändig höjd (mm)	290
Ramens bredd (mm)	17
Typ av fastsättning	Magnetisk
Kan användas på underlag / yta	Metallytor
Kan tas bort	Utan spår
Öppningsbar ram	Nej
Går att läsa från fram- och baksida	Nej
Ramen är likadan från båda håll	Nej
Reflexfri	Ja
Skriv direkt på arket	Nej
Återanvändbar	Ja
Användningsområde	Inomhus
Typ av etikett	Nedladdning (download)