

Stiftsa.schiene kompakt, 10mm<sup>2</sup> Anschluss 1p/N 12x Kompaktgerät  
1-pol berührungssicher 12 TE feste Länge



Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Stiftsammelschiene
Ausführung des Produkts	10mm <sup>2</sup> , 1p+N, 12TE, 12x Kompakt
Allgemeine technische Daten	
Phasenzahl	1
Strom	
Dauerstrom / Bemessungswert	63 A
Hauptstromkreis	
Betriebsspannung / Bemessungswert / maximal	230 V
Eignung	
<b>Eignung zum Zusammenwirken</b>	
• Geräte mit Hilfsschalter	Nein
• Geräte mit N-Leiter	Ja
Produktdetails	
Produkteigenschaft / elektrisch isoliert	Ja

## Anzahl

Anzahl der Geräte / geeignet zum Anbau	12
--	----

## Anschlüsse

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Stift
---	-------

## Mechanischer Aufbau

Teilungsmaß	1 mm
Höhe	13,7 mm
Länge	217,8 mm
Nettogewicht	106 g

## Approbationen Zertifikate

### Konformitätserklärung



EG-Konf.

## Weitere Informationen

### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=5ST3674-0>

### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5ST3674-0>

### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=5ST3674-0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=5ST3674-0)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



5ST3674-0

