

## FICHE TECHNIQUE

# IEC PFA isolé jumeaux torsadée paire Thermocouple câble

Disponibles dans les Types de thermocouples K, J & T



(Type « K » montré – voir ci-dessous pour d'autres types de thermocouples et les codes de couleurs correspondants)

- PFA Teflon® double paire torsadée pour étendre ou la fabrication de thermocouples simples
- Seule paire de PFA isolé conducteurs torsadés ensemble
- Bonne résistance mécanique et la flexibilité, résistante aux huiles, acides et autres liquides nocifs, gaz, vapeur et pression etc..
- Types de thermocouples K, J & T
- 25, 50 et 100 longueurs de rouleaux mètres
- Tolérance de classe 1 pour une précision optimale
- Isolation de note-75 ° C à 260 ° C
- Couleur à IEC-584-3

T/C Type	conducteurs	Cores	Reel longueur	Allied code	RS order code
J	1/0.2mm	+Noir/-blanc	25 metres	70657175	<b>827-5918</b>
J	1/0.2mm	+Noir/-blanc	50 metres	70657173	<b>827-5912</b>
K	1/0.315mm	+vert/-blanc	25 metres	70657177	<b>827-5924</b>
K	1/0.315mm	+vert/-blanc	50 metres	70657178	<b>827-5928</b>
K	1/0.315mm	+vert/-blanc	100 metres	70657181	<b>827-5937</b>
T	1/0.315mm	+marron/-blanc	25 metres	70657183	<b>827-5943</b>
T	1/0.315mm	+marron/-blanc	50 metres	70657184	<b>827-5946</b>
J	1/0.508mm	+Noir/-blanc	25 metres	70657176	<b>827-5921</b>
J	1/0.508mm	+Noir/-blanc	50 metres	70657186	<b>827-5956</b>
K	1/0.508mm	+vert/-blanc	25 metres	70657179	<b>827-5930</b>
K	1/0.508mm	+vert/-blanc	50 metres	70657180	<b>827-5934</b>
T	1/0.508mm	+marron/-blanc	25 metres	70657182	<b>827-5940</b>
T	1/0.508mm	+marron/-blanc	50 metres	70657187	<b>827-5959</b>
T	7/0.2mm	+marron/-blanc	25 metres	70657185	<b>827-5952</b>
T	7/0.2mm	+marron/-blanc	25 metres	70657189	<b>827-5965</b>