

CLOUEUR DE CHARPENTE XR 18V 5AH LI-ION BRUSHLESS

FACILITE VOTRE TRAVAIL !

- 12 mm d'ajustement pour tout type de longueur de clous et de matériaux
- Un nouvel angle sur la pointe pour une pénétration facile et rapide
- Compact pour atteindre des endroits étroits (363 mm)

PERFORMANTE :

- Moteur plus puissant pour une meilleure pénétration des clous (jusqu'à 90 mm)
- Une seule vitesse pour moins de complexité

RÉSISTANTE :

- Lame d'entraînement plus solide
- Chargeur de clous en magnésium

PRISE EN MAIN OPTIMUM :

Poignée bi-matière et ergonomique

EFFICACE

Sélection mode de tir : continu (rapidité) ou séquentiel (précision)

PRATIQUE :

- Accroche chevron
- Accroche ceinture détachable et réversible
- Chargement rapide simplifié quelle que soit la position de la gâche



Livré avec une mallette de transport-2 batteries XR18V 5Ah (DCB184), 1 chargeur (DCB1104), 1 crochet de chevron, 1 patin anti-rayure

| | |
|-----------------------|------------|
| Diam pointes | 2,8-3,3 mm |
| Inclinaison magasin | 33° |
| Longueur pointes | 50-90 mm |
| Capacité magasin | 55 pointes |
| Poids (sans batterie) | 3,9 kg |



DCN930P2-QW

5 902 013 967 903