

MERKMALE

- Erhältlich in 25 m Länge
- Eine Nennspannung von 600 V
- Einadriges Kabeldesign
- Maximale Betriebstemperatur: 70 °C.

RS PRO Grün/Gelb FLEXIBLE BK Tri-Rated-Kabel, 10 mmmmmmmmmmmmmmmmm CSA, 600 V, 68 A, 25 m

RS Best.-Nr. 516-8000



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

RS PRO RS PRO bietet eine Reihe von hochwertigen und preiswerten tri-rated Kabeln. Diese dreiphasigen Kabel werden mit einem hochwertigen, weichgeglühten Kupferleiter hergestellt und mit PVC (Polyvinylchlorid) isoliert und sind eine fantastische Lösung für den Einsatz in Schalttafeln und anderen Arten von elektrischen Geräten

Allgemeine

Typ	Flexibler BK
Dreifach ausgelegt	Nein
Mantelfarbe	Gelb/Grün
Brandverhalten	Flammhemmend
Anwendung	Schaltschränke, industrielle Elektroinstallationen, kleine elektronische Geräte, Relais- und Messtafeln, Steuermessung, Motorstarter

Elektrische

Nennspannung	600V
Nennstrom	68A
Leitermaterial	Weichkupfer
Isoliermaterial	PVC
Leiterwiderstand	1,91 Ohm/km bei 20 °C.

Mechanische

Länge	25m
Querschnittsfläche	10mm ²
Außendurchmesser	7,2mm
American Wire Gauge	7
Aderlitzen	80/0.4mm
Größe der Litzen	0,4mm
Dicke der Isolierwand	1mm
Minimaler Biegeradius	6 x Gesamtdurchmesser

Gewicht	112,90kg/km
----------------	-------------

Betriebsumgebungsspezifikationen

Maximale Betriebstemperatur	70 °C
Maximale Leitungstemperatur	105 °C in Luft; 60 °C in Öl

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	CSA/UL/BS6231
Normen erfüllt	BS 62

