Datenblatt:

# SKROSS Ladeadapter 1xUSB A+C 12W+20W

SKROSS KFZ-Ladeadapter 1xUSB A+C, Eingangsspannung: 10-24V, Leistung USB-A: max. 12W, Last: max. 2.4A, Leistung USB-C: max. 20W, Last: max. 2.22A, (USB-C + USB-A): 20W +12W, max. 32W






| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 52 00022 |
| EAN | 7640166328780 |
| Einheits Nr. | |
| Einheit | STK |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Verpackungsmasse | 8.5 x 21.5 x 2.8 (B x H x T) cm |
| Bruttogewicht | 0.038 Kg |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnr. | 85366990 |

## Technische Informationen:

| Merkmal | Bezeichnung |
|---|---|
| Funktion | Adapter |
| Schutzklasse | IP20 |
| Spannung | 12V |
| Zusatzfeatures | USB Charger |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Stecker | Zigarettenanzünder |
| Marke | SKROSS |