

Switch KVM cavo HDMI USB 2 porte con audio e switch remoto – Alimentazione USB

Product ID: SV211HDUA



Lo switch cavo KVM HDMI® 2 porte SV211HDUA con audio e controllo della commutazione in remoto consente di controllare due PC dotati di HDMI e USB con un solo set di monitor, tastiera, mouse e periferiche audio.

Permettendo di organizzare la scrivania senza sacrificare lo spazio di lavoro, questo KVM USB HDMI compatto è dotato di cavi integrati che possono essere connessi direttamente al sistema grazie alla linea minimale. Lo switch prevede un pulsante a pressione remoto sul cavo integrato da 1,5 metri posizionabile in una postazione facilmente accessibile oltre a scelte rapide da tastiera e software compatibile con PC o Mac® per la commutazione tra i sistemi. Per eliminare la necessità di un ingombrante adattatore di alimentazione esterno e di una presa a muro, lo switch KVM HDMI è alimentato tramite USB.

La funzionalità video KVM con HDMI offre il supporto di risoluzioni HD da 1080p (fino a 1920x1200) consentendo la gestione di un ampio display HDMI per le applicazioni che richiedono un'uscita video ad alta definizione.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Ottimo per il controllo dei computer in fase di test o collaudo, per risparmiare lo spazio sul piano di lavoro necessario per due monitor, tastiere e mouse
- Per la condivisione di computer e periferiche collegate in uffici a domicilio o in contesti domestici
- Controllo di sistema doppio per workstation utilizzate da utenti singoli, per incrementarne la produttività in ufficio

Features

- Supporta risoluzioni HD (1080p - 1920x1200)
- Commutazione tra PC mediante pulsante a pressione, scelte rapide da tastiera o software di commutazione
- Design minimale che permette di risparmiare spazio
- Cavi KVM integrati con switch remoto
- Il software di commutazione supporta piattaforme PC e Mac®
- Alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni
- Commutazione di audio/mic indipendente per un audio senza interruzioni
- Supporto audio analogico (3,5 mm) e HDMI
- Supporta la funzione hot-plug
- Switch remoto su cavo da 1,5 m

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Sì
	Cavi inclusi	Sì
	Collegamento a margherita	No
	Interfaccia PC	USB
	Montaggio a rack	No
	Multimonitor	1
	Porte KVM	2
	Standard del settore	HDCP
	Tipo video PC	HDMI
Prestazioni	Controllo IP	No
	Hot-Key Selection	Sì
	Specifiche audio	Supporto audio da 3,5 mm e HDMI
	Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
	Supporto selezione porte	Pulsante, tasti di scelta rapida e software
Connettore/i	Connettori host	1 - HDMI (19 pin) Maschio 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio 2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Maschio
	Interfacce console	1 - HDMI (19 pin) Femmina 2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina 2 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Software	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016 Mac OS 10.6 to 10.9
Note/requisiti speciali	Nota	La compatibilità con il sistema operativo si riferisce solamente al software KVM, il cavo KVM può essere utilizzato su qualsiasi piattaforma senza software
Indicatori	Indicatori LED	1 - Indicatore selezione PC
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (4°F to 140°F)
	Umidità	0~90% RH senza condensa

Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	0.9 in [23 mm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	2.6 in [66 mm]
	Lunghezza cavo	33.5 in [850 mm]
	Lunghezza prodotto	3.5 in [88 mm]
	Peso prodotto	12.4 oz [350 g]
	Tipo enclosure	Plastica
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	16.4 oz [464 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Switch KVM
		1 - CD software
		1 - Manuale di istruzioni

Product appearance and specifications are subject to change without notice.