

特点

- 英式 3 引脚插头
- H03VVH2 - f 电缆
- 完全模制连接器
- 可靠的集成应力消除
- 母 C7 连接器

RS Pro 电源电缆、C7、iec 至英式插头、2.5 a、250 v

RS 号: 452-669



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

RS PRO 推出的这款电源电缆一端配有英式 3 引脚电源插头，另一端配有 C7 型连接器。此整体应力消除电缆长度为 1.5 m，是一款非常耐用且适用于任何应用的电源线。所有型号均高度可靠且质量极佳

一般规格

连接器 a	C7, IEC
接头 b	英式插头
护套颜色	黑色
连接器 a 型	iec
电源插头类型	g 型-英国 BS1363
电源插座类型	iec 60320 C13
连接器 b 型	BS 1363
火灾行为	阻燃
外层护套材料	pvc
接头 a 角度	直向
接头 b 角度	直角
接头 a 性别	母
接头 b 极性	公
接线端子	黄铜
导体	3 线
应用	diy 和家居装修维护工作家庭娱乐（电视、卫星盒、路由器等） 工业机器和设备办公桌（监控器、计算机、电话）任何需要由电源供电的电气设备

电气规格

额定电流	2.5A
额定电压	250V
绝缘电阻	>10MΩ
电缆固定	>50N
电气强度	2.5kV 50Hz
安全测试	4.4kV 50Hz
电容	95.08pF/m
电感	0.43μH/m

机械规格

长度	1.5m
横截面积	7mm
重量	175g
拔出力	10N-50N
量规	1.5mm ²
铜线绞线	48 股 0.202 毫米的绞线 ²

操作环境规格

最大引脚温度	65°C
--------	------

认证

合规性 / 认证	ce / ur / cur
符合标准	iec 60320 ; enec



