

ASSORTIMENTO IN CASSETTA DI ABS CON BUSSOLE ESAGONALI (19 PZ)



605 1/2 EA

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U05190759Q

Dettagli famiglia

| Codice | LxPxH mm | Peso kg |
|-----------|------------|---------|
| U06050302 | 330x215x60 | 3 |

Composizione

| Articolo | Pezzi | Misure |
|---|-------|---|
| 235 1/2 EN - Chiavi a bussola con bocca esagonale | 16 | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 |

Articolo
Pezzi
Misure

| | | | |
|--|--|---|-----|
|  | 236 1/2 - Prolunghe | 1 | 125 |
|  | 237 A 1/2 - Cricchetto reversibile certificato IP51 | 1 | - |
|  | 241 1/2 - Snodo cardanico | 1 | - |
|  | 606 M - Cassetta in ABS vuota - taglia M | 1 | - |

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
 Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
 Partita IVA e C.F: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
 da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
 Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.
 Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.