

Kunststoffschlauch PUN-3X0,5-SI

Teilenummer: 152583

FESTO

außenkalibriert, für QS-Steckanschlüsse, CN- und CK-Verschraubungen
Polyurethan (bei der Herstellung von Lebensmitteln unzulässig).



Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser	3 mm
Durchflussrelevanter Biegeradius	12 mm
Innen-Durchmesser	2,1 mm
Min. Biegeradius	9 mm
Schlaucheigenschaften	schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Prüfbedingungen Schlauch	Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 ... 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Brandprüfung Werkstoff	UL94 HB
Umgebungstemperatur	-35 ... 60 °C
Zulassung	TÜV
Produktgewicht nach Länge	0,0044 kg/m
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss Außendurchmesser 3 mm für Stecknippel Innendurchmesser 2 mm
Farbe	silber
Shore-Härte	D 52 +/-3
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Schlauch	TPE-U(PU)