
EMSKV 40

Prensaestopas, latón niquelado, M40, con rosca corta





Los productos pueden diferir en tamaño, color y apariencia de los mostrados. Si necesita más información o personalización, por favor contáctenos directamente.

Material prensaestopas	Latón niquelado
Material carcasa interior	Poliamida
Material Junta	EPDM
Rango de temp. mínima	-40 °C
Rango de temperatura máxima	100 °C
Grado de protección	IP68 (5 bar 30 min), IP69
Rosca	M
Ø de rosca D	40
Paso de rosca	1,5
Longitud de rosca L	8 mm
Ø cable mínimo	16 mm
Ø cable máximo	28 mm
Para llave SW	46 mm
Longitud total TL	44 mm - 55 mm
Tipo de anclaje del cable	A
Superficies	Niquelado
Código Niquelado	10065005
Unidad de embalaje	10
Tipo	EMSKV 40
Número de tarifa	74198090
Número EAN	4007685650052

Accesorios recomendados

Your Contact:
WISKA Systems Ibérica, S. L.
C/ Roquetes Nave 117 – Pol. Ind. Can Magre · 08187 Sta. Eulalia de Ronçana · Barcelona, España
☎ +34 (93) 844 65 73 · 🖷 +34 (93) 844 86 77
contact@wiska.es · www.wiska.es


Other technical data on request / subject to change without notice

RDE 40	10062187
EMMU 40	10063146
BS 28	10064016
MFD 40/08/060	10064346
MFD 40/07/080	10064347
MFD 40/07/070	10064348
MFD 40/04/100	10101017
MFD 40/09/069	10101427
MFD 40/03/125	10102054
MFD 40/06/065	10102171
MFD 40/06/090	10102172

24.07.2026

Your Contact:
WISKA Systems Ibérica, S. L.
C/ Roquetes Nave 117 – Pol. Ind. Can Magre · 08187 Sta. Eulalia de Ronçana · Barcelona, España
☎ +34 (93) 844 65 73 · 🖷 +34 (93) 844 86 77
contact@wiska.es · www.wiska.es

Other technical data on request / subject to change without notice



Your Contact:
WISKA Systems Ibérica, S. L.
C/ Roquetes Nave 117 – Pol. Ind. Can Magre · 08187 Sta. Eulalia de Ronçana · Barcelona, España
☎ +34 (93) 844 65 73 · 🖷 +34 (93) 844 86 77
contact@wiska.es · www.wiska.es

Other technical data on request / subject to change without notice