
eao

Your Expert Partner for **Human Machine Interfaces**

アクチュエーター

販売事業者
Rs-online

704.402.0I



https://rs-online.eao.com/component/704.402.0...

お客様の製品:



704.402.0I
アクチュエーター

前面

フロント寸法:	Ø 29 mm
フロント形状:	丸形
フロントベゼル 色:	グレー
フロントベゼル 材質:	プラスチック

取付け

デザイン:	レイズド
取付け穴:	Ø 22.5 mm
取付けタイプ:	パネル実装

操作・表示部分

レバー 色:	黒
レバーバー 色:	半透明
レバー 材質:	プラスチック
レバー 形状:	ショート

電気的特性

規格:	スイッチは、「低電圧スイッチングデバイスの規格」EN IEC 60947-5-1に準拠

機械的特性

スイッチング動作:	オルタネイト - レスト - オルタネイト
スイッチング ポジション:	3ポジション

スイッチング角度:	42° 左 / 42° 背面
機械的寿命:	操作回数 ≤ 250万回
重量:	0.034 kg


周辺条件

IP保護等級:	IP65前面
使用温度:	- 40 ° C ～ + 55 ° C
保存温度:	- 40 ° C ... + 85 ° C


認証

REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant


その他

簡単な説明:	アクチュエーター, Ø 22.5 mm, Ø 29 mm, 照光オプション, 黒, ショート, 丸形, グレー, プラスチック, オルタネイト - レスト - オルタネイト
ヒント:	最大2個 3スイッチングエレメントでクリップオン可能
最大接点数:	3
スイッチングポジション:	

配線図:




マウントカットアウト:



A = ねじ端子
B = スプリングケージ端子 (PIT)
C = プラグイン端子 6.3 mm x 0.8 mm
D = ダブルプラグイン接続 6.3 mm x 0.8 mm

寸法図:



A = ねじ端子