

- **Codice: 27102 ECR**
- **Corpo pistola : Composito**
- **Ugello : Composito**
- **Ugello : Schermo protezione viso**
- **Grilletto : Progressivo**
- **Inserto : Metallico 1/4 BSP femmina**
- **Temperatura massima : +70°C**
- **Temperatura minima : -15°C**
- **Accesso polveri esterne impossibile**
- **Corpo : Anti-graffio**
- **Resistenza allo schiacciamento**
- **Portata @ 6 b : 27 m<sup>3</sup>/h - 15.8 cfm**
- **Livello sonoro : 82 db**
- **Lunghezza ugello : 61 mm - 2.4 in**
- **Forza di soffiaggio : 227 g**
- **Pressione dinamica : 2.5 b**
- **Peso : 116 g**

