

# AGILA TWIN

**1975PJO050P40 TFR**

EAN 4031582400212

Lenkrolle mit Radfeststeller, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Gleitlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Abbildung kann vom Original abweichen

## Technische Daten

Rad-Ø	50 mm
Radbreite	18 mm
Plattenabmessung	60 x 60 mm
Plattenlochatstand	48/38 x 48/38 mm
Plattenloch	6.3 mm
Ausladung	25 mm
Störkreis-Ø	134.5 mm
Bauhöhe	69 mm
Temperaturbereich	- 20 /+ 60 °C
Norm	EN 12530
Eigengewicht	0.2 kg
Störkreisradius	67.35 mm
Härte der Lauffläche	Shore A 87
Tragfähigkeit	45 kg
Tragfähigkeit (statisch)	90 kg

## Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○