



**MADE IN  
GERMANY**

**3 JAHRE**  
HERSTELLER  
GARANTIE  
MANUFACTURER  
GUARANTEE



**Artikelnummer**  
**EAN**

1109223600  
4007123666164

## BESCHREIBUNG

- Praktischer Drehring für leichte Handhabung.
- 2 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- 2 USB Ladebuchsen, staub- und schmutzgeschützt.
- Gesamtlastestrom max. 2100 mA für schnelles Aufladen.
- Gehäuse-Durchmesser 19 cm, Höhe 7 cm.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.
- Mit Überhitzungsschutz.

## TECHNISCHE DATEN

|                        |               |                           |              |
|------------------------|---------------|---------------------------|--------------|
| Kabelqualität          | PVC           | Ausgangsbuchse Typ A      | 2            |
| Kabellänge             | 3 m           | Stecksystem CEE-Steckdose | Ohne         |
| Kabelbezeichnung       | H05VV-F 3G1,5 | Stecksystem Steckdose     | Typ G (GB)   |
| Kabelfarbe             | schwarz       | Stecksystem Stecker       | Typ G (GB)   |
| USB-Ladebuchsen        | 2             | Max. Strombelastbarkeit   | 13 A         |
| USB Typ-Ausgangsbuchse | Typ A         | Schutzart (IP)            | IP20         |
| Max. Ausgangsstrom USB | 2,1 A         | Grundfarbe                | schwarz/weiß |

## VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

|                                   |                      |                                    |                      |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| VPE                               | 4                    | Produktgewicht (inkl. Verpackung)  | 0,64 kg              |
| Produktgewicht (ohne Verpackung)  | 0,64 kg              | Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung) | 19 cm x 21 cm x 7 cm |
| Abmessung LxBxH (ohne Verpackung) | 19 cm x 21 cm x 7 cm |                                    |                      |