

博世多功能专业热风枪

小巧轻便 | 过热保护 | 数显控温



德国品牌 行家之选

您需要一把专业的热风枪



多档调温



温度可控



小巧轻便



温度过载保护

3档风速控温 1800W大功率



开关

1档温度50°C

2档温度400°C

3档温度600°C



▲ 清除旧漆



▲ 焊接、镀锡



▲ 汽车贴膜



▲ 收缩膜功能



▲ 弯曲塑料管材

场景图片只做应用展示，机器请以实物为准

细节决定品质

彰显专业



金属出风口

坚固耐用安全可靠



BOSCH GENUINE

创新防烫护手

有效隔离高温受热物



BOSCH GENUINE





防尘进风口

独立风道设计、防止灰尘进入



BOSCH GENUINE

人体工程学设计

机身轻便、手感好



BOSCH GENUINE



加粗电源线

安全可靠方便移动



BOSCH GENUINE



产品特点



真正好风枪 品质决定一切



品名型号



GHG18-60

输入功率

1800W

档位设置

第一档温度:50°C
第二档温度:400°C
第三档温度:600°C

数显调温

无

温度过载保护

有

重量

0.52公斤