

特点

- IP67 入侵保护
- 由增韧工程塑料制成
- 高热稳定性
- 高机械强度
- 无卤素
- 自熄灭
- 密封件由不老化的 **epdm** 弹性体或橡胶制成
- 极佳的耐腐蚀性和耐磨损性
- 镀镍黄铜触点

RS IP67 Pro 红色电缆安装 2p+n+e 工业电源插头、额定电 压为 125.0a 、 3P

RS 号: 724-9154



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

值得信赖的 RS PRO 品牌提供一系列工业 IP67 防水电缆安装插头，既可靠又易于组装。外部和内部触点载体由增韧工程材料制成，该材料设计用于提供高热稳定性和机械强度。镀镍黄铜触点引脚确保优异的耐腐蚀和耐磨损性。电源连接器前部的模制密封件和卡口锁定环确保 RS PRO IP67 密封插头在配接时完全密封。防水插头后部的坚固电缆固定头提供外部电缆夹紧和额外支撑。设计时尚的 RS PRO 系列工业 BS4343 插头在最具挑战性的环境中表现出色。所有型号均高度可靠且质量极佳。

电源插头 [724-9145](#) 与连接器（插座）配接 [724-9164](#)

电源插头 [724-9154](#) 与连接器（插座）配接 [724-9189](#)

电源插头 [724-9186](#) 与连接器（插座）配接 [724-9211](#)

电源插头 [724-9195](#) 与连接器（插座）配接 [724-9215](#)

电源插头 [724-9198](#) 与连接器（插座）配接 [724-9224](#)

电源插头 [724-9202](#) 与连接器（插座）配接 [724-9221](#)

电源插头 [724-9209](#) 与连接器（插座）配接 [724-9223](#)

一般规格

语法说明	插头
极格式	3P+N+E
性别	公
小时位置	6h
身体方向	直向
材料	工程塑料
颜色	红色
应用	为建筑工地、木工机械、轻工业维护车间的机械提供动力

电气规格

额定电流	125A
额定电压	415V
插头 / 插座	插头
触点材料	镀镍黄铜
终止方法	螺钉
电缆 csa	50.0mm ²

机械规格

安装类型	电缆安装
------	------

保护类别

ip 等级	IP66, IP67
-------	------------

认证

合规性 / 认证	en 60529
----------	----------



