

アクチュエ
ーター

販売事業者
Rs-online



45-482.2810



<https://rs-online.eao.com/component/45-482.28...>

お客様の製品:



45-482.2810 アクチュエーター

前面

フロント寸法:	85 mm x 85 mm
フロント形状:	スクエア

取付け

デザイン:	レイズド
取付け穴:	Ø 22.3 mm
コンポーネント 取付けタイプ:	ベース取付け
取付けタイプ:	パネル実装

操作・表示部分

レンズ色:	赤
レンズ素材:	プラスチック
レンズ照光:	非照光
レンズ外観:	不透明

電気的特性

定格動作電圧 Ue :	AC : 定格値 5 ~ 500 V DC : 定格値 5 ~ 500V
--------------------	---

機械的特性

スイッチング動作:	オルタネイト
スイッチング方式:	スローメーカースイッチングエレメント
リリースタイプ:	プルリリース

重量: 0.655 kg

周辺条件

IP前面保護等級: IP66、IP67、IP69K

保存温度: - 40 ° C ... + 80 ° C

耐衝撃性: IEC 60068-2-27に準拠: 正弦波半波 50 g / 11 ms

耐振動性: IEC 60068-2-6に準拠: 10~500Hz: 5 g

耐候性: IEC 60721に準拠した動作時: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6, 3B2

認証

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

その他

簡単な説明: アクチュエーター, \varnothing 22.3 mm, 85 mm x 85 mm, 非照光, 赤, プラスチック, 不透明, スクエア, オルタネイト, IP66、IP67、IP69K, プルリリース

ハウジング 色: 黄

ハウジング 材質: メタル

製品属性: プルリリース

寸法図:

