

Verfügbarkeit : Lieferbar



### Hauptmerkmale

Baureihe	KlimaSys
Produktname	KlimaSys DT
Produkt oder Komponententyp	USB single use data logger
Kurzbezeichnung des Geräts	DTMiniLog
Messungstyp	Temperatur: - 40...80 °C
Genauigkeit	Temperatur: +/- 0.5 °C
Auflösung	0.1 °C
Datenaufzeichnung	16000 Muster

### Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Spacial Thalassa- KlimaSys
Displaytyp	Ohne Display
Lokale Signalisierung	LED-Anzeige grün/rot
Typ Alarme	Temperatur
Batterietyp	1 Lithiumbatterie: CR2032 3 V
Batterielebensdauer	6 mo Je nach Abtastrate und Betriebsbedingungen
Abtastrate	Maximum: Einmal alle 18 Stunden Minimum: Einmal pro Minute Für maximale Haltbarkeit: Einmal alle 30 Minuten
Anschlussstyp	USB
Bezeichnung der Software	EffiClima
Funktion der Software	Überwachungs- und Konfigurationsdatenlogger
Funktion verfügbar	Firmwareaktualisierung über USB
Steuertastentyp	Drucktaster Start/Stop
Befestigungsart	Kabelbinder
Montageort	An Gehäuse Im Freien Außerhalb des Gehäuses
Höhe	74 mm
Breite	30 mm

Tiefe	13 mm
Produktgewicht	15 g
Farbe	Weiß

## Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40-80 °C
Schutzart (IP)	IP68 entspricht IEC 60529
Normen	EN 12830
Produktzertifizierungen	CE

## Nachhaltigkeit

ROHS	Konform <a href="#">Schneider-Electric-Konformitätserklärung</a>
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert