

ROULETTE EN TÔLE D'ACIER EMBOUTIE INOXYDABLE

ROUE CAOUTCHOUC ÉLASTIQUE

CORPS POLYAMIDE

**NON TACHANT****INOX**

CARACTÉRISTIQUES

Ø de la roue	125
Largeur du bandage	36
Hauteur	155
Déport	39
Type de moyeu	lisse
Charge maxi	200

Monture : tôle d'acier emboutie inoxydable
AISI 304 - Pivotement sur deux couronnes de
billes - Double blocage (roue et pivot)

Fixation : à trou central pivotante à double
blocage

Bandage : caoutchouc élastique bleu non
tachant. Dureté Shore A 70°±4

Roue : polyamide 6 noir

Moyeu : lisse