

ABUS WLAN Licht Außen-Kamera

Art.-Nr. PPIC46520W



-
- All-in-one: WLAN-Überwachungskamera, LED-Außenleuchte und Gegensprechanlage inkl. intelligenter Bewegungserkennung, Push-Nachricht bei Bewegungsalarm sowie kostenfreiem Speicher und Zugriff per Handy- und Tablet-App App2Cam Plus
 - Hochwertige Außenleuchte; sparsames und leistungsstarkes LED-Licht (bis zu 1.000 Lumen und 10 Meter Beleuchtungsreichweite, stufenlos dimmbar per App)
 - Kostenfreier Zugriff per App2Cam Plus auf Kamera-Livestream, Speicher und alle Funktionen (Bewegungsmelder, Lichtstärke, Sirene, digitales Zoomen, 2-Wege-Audio durch Lautsprecher & Mikrofon etc.)
 - Sofort einsatzbereit durch integrierte microSD-Speicherkarte und super einfache Inbetriebnahme (mit App-Assistent in wenigen Minuten); platzierbar anstelle einer bestehenden Außenleuchte mit 230-V-Anschluss
 - Draußen flexibel positionierbar dank breitem 120-Grad-Blickwinkel und feinjustierbarer Halterung sowie hoher WLAN-Stabilität, -Reichweite und -Sicherheit (Dual-WLAN-Chip für 2,4 GHz & 5 GHz, inkl. Verschlüsselung)
 - Vollautomatisches Erkennen und Unterscheiden von Objekten (Mensch, Tier, Fahrzeug) sowie Ignorieren von Störeinflüssen (Zweige, Licht); vollständige Aufzeichnungen mittels Pre-Recording und automatisch startender Aufnahme
 - Privatzonen komplett ausblenden/schwärzen (z. B. öffentliche Grundstücke) und nach Bedarf vor Ort Bereiche mit oder ohne Bewegungserkennung markieren
 - Datenschutz-konformes Aufzeichnen (Audio aus; je nach Einsatz vor Ort Videodaten dauerhaft speichern bzw. nach 3, 7 oder 30 Tagen automatisch löschen)
 - QHD/2K-Auflösung, klare Nachtsicht nach Bedarf in Schwarz-Weiß oder Farbe, wetterfest (IP66)
 - Teil der ABUS Comfort-Line & Smart Security World; kompatibel zur Funk-Alarmanlage Smartvest
-

ABUS WLAN Licht Außen-Kamera

Art.-Nr. PPIC46520W

Praktisch. Sicher. Clever kombiniert

Das Kombi-Gerät mit WLAN-Überwachungskamera, Gegensprechanlage, Sirene und LED-Außenleuchte wacht über dein Zuhause – ob Eingang, Terrasse, oder Einfahrt.

Die integrierte Leuchte bereitet dir beim nach Hause kommen einen hellen und sicheren Empfang. Eindringlinge dagegen haben einen schweren Stand. Das Beste: Während deiner Abwesenheit meldet sich die ABUS WLAN Licht Außen-Kamera per Smartphone-App nur dann bei dir, wenn etwas für dich Wichtiges passiert.

Denn die smarte Sicherheitskamera macht den Unterschied: Du stellst per Handy-App App2Cam Plus lediglich ein, was dir wichtig ist (Personen, Tiere und/oder Autos), in welchem Fall die integrierte Sirene Alarm schlägt und blendest fremde Grundstücke aus – das ist im Handumdrehen erledigt. Alles Weitere läuft komplett automatisch – das spart Zeit und schont Nerven. Ein großer Unterschied zu anderen Kameras, die schon melden, wenn sich ein Blatt im Wind bewegt. Mit der enthaltenen microSD-Speicherkarte ist die Kamera sofort aufnahmebereit.

Im Fall der Fälle erhältst du sekundenschnell eine Push-Nachricht per App. Zum Livestream gelangst du mit nur einem Fingertipp; dazu kannst du dich mit Personen vor Ort austauschen, wie bei einer Gegensprechanlage. So reagierst du auf jede Situation schnell und angemessen.

Die Überwachungskamera liefert rund um die Uhr eine brillante Bild- und Videoqualität – auch nachts mit klaren Farbdetails. Mit ihr erfüllst du alle Vorgaben des Datenschutzrechts. Die Licht-Kamera ist absolut wetterfest. Sie ist kompatibel zur Funk-Alarmanlage Smartvest. Und nach einer super einfachen Inbetriebnahme mithilfe des App-Assistenten sofort einsatzbereit.

Tipp: Bisherige Außenleuchte abnehmen und einfach die ABUS WLAN Licht Außen-Kamera am bestehenden 230-V-Lampenanschluss positionieren – über die Halterung lässt sich das Gerät flexibel ausrichten und das schicke Design fügt sich überall gut ein.

ABUS WLAN Licht Außen-Kamera

Art.-Nr. PPIC46520W

Abmessungen	70 x 135 x 180,7 mm
Alarmierung	Push-Benachrichtigung / E-Mail
Anzahl Benutzer	3
Artikelprogramm	Comfort
Audio Bitrate	16 Kbit/s
Audio Kompression	AAC
Audioausgang	eingebauter Lautsprecher
Audioeingang	eingebautes Mikrofon
Auflösungsmodi	2K / Full HD (1080p) / HD (720p) / VGA (480p)
Aufnahmemodi	Manuell / Bewegungs-erkennung
Automatische Blendensteuerung	Ja
Basis Ereignis	Objekterkennung + Bewegungsmaske
Bildaufnehmer	1/2.8" CMOS
Blende	F2.0
Brennweite	4 mm
Bruttogewicht	1,185 kg
Einsatzbereiche	Außenbereich
Farbe	schwarz
Farbtemperatur	3000 K
Frequenzbereich	2,400 –2,485 / 5,0 GHz

Funkreichweite	10-30 Meter, in Abhängigkeit von den örtlichen Gegebenheiten m
Funktionen	Gegensprechen (2-way Audio)
Funktionen	App-Steuerung & Fernzugriff
Funktionen	Farbbild bei Nacht
Funktionen	App-Steuerung & Fernzugriff
Funktionen	Personen-Erkennung
Funktionen	Intelligente Objektunterscheidung
Funktionen	Nachtsicht
Funktionen	Zoom
Funktionen	Tier-Erkennung
Gehäusematerial	Aluminium & Kunststoff
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff	3
Helligkeit Weißlicht LED	1.000 lm
Horizontaler Blickwinkel	120 °
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	8 m
IR-Schwenkfilter	Ja
Kanalbreite	20 MHz
Kompatibel zu Secoris	Nein
Kompatibel zu Secvest	Nein

ABUS WLAN Licht Außen-Kamera

Art.-Nr. PPIC46520W

Kompatibel zu Smart-vest	Ja
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Lautsprecher	Ja
Leistungsaufnahme	17 W
Lieferumfang 01 Beschreibung	WLAN Licht Außen-Kamera
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Antenne
Lieferumfang 02 Menge	1
Lieferumfang 03 Beschreibung	Wandhalterung
Lieferumfang 03 Menge	1
Lieferumfang 04 Beschreibung	Bohrschablone
Lieferumfang 04 Menge	1
Lieferumfang 05 Beschreibung	Montagematerial
Lieferumfang 05 Menge	1
Lieferumfang 06 Beschreibung	USB-A- auf USB-C-Kabel
Lieferumfang 06 Menge	1
Lieferumfang 07 Beschreibung	Montagematerial

Lieferumfang 07 Menge	1
Lieferumfang 08 Beschreibung	microSD Karte (vorinstalliert)
Lieferumfang 08 Menge	1
Lieferumfang 09 Beschreibung	Innensechskantschlüssel
Lieferumfang 09 Menge	1
Lieferumfang 10 Beschreibung	Entnahmehilfe für die SD Karte
Lieferumfang 10 Menge	1
Max. Auflösung @ Bildrate	2K @ 20fps
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur	-20 °C
Min. Luftfeuchtigkeit	20 %
Mindestbeleuchtung (Farbe)	1 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Nettogewicht	1,035 kg
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Netzwerkanschluss	Netzwerk-Terminal-block (10/100 Mbit/s)

ABUS WLAN Licht Außen-Kamera

Art.-Nr. PPIC46520W

Netzwerkanschluss WLAN	IEEE 802.11 b/g/n/ac
Optische Wellenlänge	940 nm
Schutzart IP	66
Schwenk-/Neigebe- reich	Manuell verstellbar
Sendeleistung	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Sensibilität	-90 dBm
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Spannungsversorgung AC	90 - 260V V
Speichermedium	Micro-SD (max. 128GB)
System	Vernetzt
Tag-/Nachtumschal- tung	Auto
Technologie	Netzwerk
Verschlüsselung	AES 128bit, WPA/WPA2- PSK
Vertikaler Blickwinkel	62 °
Videokomprimierung	H.264
Vor-/Nachalarmspei- cher	bis zu 3 Sek.
Weißabgleich	AWB
Weißlicht LEDs	1 St.