

Univers	Professional
Typ	Vertikale Aktivitäten
Kategorie	Gurte
Unterkategorie	Auffang- und Haltegurte zur Arbeitsplatzpositionierung und zum freihängenden Arb



AVAO® BOD europäische Ausführung

Der Auffang- und Haltegurt zur Arbeitsplatzpositionierung und zum freihängenden Arbeiten AVAO BOD wurde konzipiert, um den Komfort des Anwenders in jeder Arbeitssituation zu gewährleisten. Der halbstarre, breite Hüftgurt und die halbstarren, breiten Beinschlaufen gewährleisten optimalen Halt. Die leichte, atmungsaktive Konstruktion sorgt für eine sehr gute Luftzirkulation. Die Schultergurte verfügen über ein System zum griffbereiten Verstauen der Verbindungselemente der Verbindungsmittel zur Absturzsicherung. Selbstverriegelnde DOUBLEBACK-Schnallen an der Rückseite des Gurts zwischen Hüftgurt und Beinschlaufen ermöglichen eine kürzere Einstellung bei Benutzung der dorsalen Auffangöse. Mehrere Materialschlaufen und Befestigungsmöglichkeiten für CARITool-Gerätehalter und TOOLBAG-Werkzeugtaschen erleichtern den Transport und das Sortieren der Arbeitsgeräte. Der Gurt wird mit einem SCREW-LOCK-Karabiner mit manuellem Schraubverschluss geschlossen und ist nach europäischen und russischen Normen zertifiziert. Die Beinschlaufen des AVAO BOD sind mit selbstverriegelnden DOUBLEBACK-Schnallen ausgestattet.



Der halbstarre, breite Hüftgurt und die halbstarren, breiten Beinschlaufen gewährleisten optimalen Halt. Die leichte, atmungsaktive Konstruktion sorgt für eine sehr gute Luftzirkulation.



Jeder Schulterträger verfügt über ein Verstauesystem für die MGO-Verbindungselemente der Verbindungsmittel zur Absturzicherung. So kann das Verbindungsmittel den Anwender nicht stören und die Verbindungselemente sind stets griffbereit. Im Falle eines Sturzes ermöglicht dieses System das Aufreißen des Falldämpfers durch Freigabe der MGO.



Hüftgurt und Beinschlaufen sind mit selbstverriegelnden DOUBLEBACK-Schnallen ausgestattet und lassen sich schnell und einfach einstellen.

Kurzbeschreibung Komfortabler Auffang- und Haltegurt zur Arbeitsplatzpositionierung und zum freihängenden Arbeiten

Beschreibung

- Komfortabel in jeder Arbeitssituation:
 - Der halbstarre, breite Hüftgurt und die halbstarren, breiten Beinschlaufen gewährleisten optimalen Halt. Die leichte, atmungsaktive Konstruktion sorgt für eine sehr gute Luftzirkulation.
 - Durch die ergonomische Form der schaumstoffgepolsterten Schulterträger werden Reibungspunkte an Nacken oder Hals reduziert. Bei Belastung des Hüftgurts wird die Last auf die Schulterträger übertragen und auf die Schultern verteilt.
- Praktische Einstellmöglichkeiten:
 - Hüftgurt, Schulterträger und Beinschlaufen sind mit selbstverriegelnden DOUBLEBACK-Schnallen ausgestattet und lassen sich schnell und einfach einstellen.
 - Jeder Schulterträger verfügt über ein Verstauesystem für die MGO-Verbindungselemente der Verbindungsmittel zur Absturzsicherung, so dass das Verbindungsmittel den Anwender nicht stört und die Verbindungselemente stets griffbereit sind. Im Falle eines Sturzes ermöglicht dieses System das Aufreißen des Falldämpfers durch Freigabe der MGO-Verbindungselemente.
 - Die seitlichen Halteösen können eingeklappt werden, um ein Hängenbleiben zu verhindern, wenn sie nicht benutzt werden.
 - Selbstverriegelnde DOUBLEBACK-Schnallen an der Rückseite des Gurts zwischen Hüftgurt und Beinschlaufen ermöglichen eine Anpassung zur Benutzung der dorsalen Auffangöse. Im Falle eines Sturzes in diese Öse ermöglicht eine kürzere Einstellung die Verteilung des Gewichts auf die Beinschlaufen, so dass der Anwender komfortabel im Gurt hängt, während er auf die Rettung wartet.
- Transport und Management der Arbeitsgeräte:
 - sechs vorgeformte, ummantelte Materialschlaufen,
 - zwei Befestigungsmöglichkeiten für CARITool-Gerätehalter,
 - vier Befestigungsmöglichkeiten für TOOLBAG-Werkzeugtaschen.

Spezifikationen

- Zentrale Halteöse: zum Einhängen eines Abseilgeräts oder zum Befestigen eines Verbindungsmittels zur Arbeitsplatzpositionierung
 - Seitliche Halteösen: zum Befestigen eines Verbindungsmittels zur Arbeitsplatzpositionierung an beiden Halteösen
 - Vordere Auffangöse auf Brusthöhe: zum Einhängen des Auffangsystems
 - Rückseitige Auffangöse: zum Einhängen des Auffangsystems
 - Öse an der Rückseite des Hüftgurts: zum Einhängen eines Rückhaltesystems
 - Zertifizierung(en): CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813, EAC
 - Material: Polyamid, Polyester, Aluminium, Stahl
-

Spezifikationen/Referenz

Referenz(en)	C071AA00	C071AA01	C071AA02
Farbe(n)	schwarz/gelb	schwarz/gelb	schwarz/gelb
Größe	0	1	2
Taillenumfang	65-80 cm	70-93 cm	83-120 cm
Beinschlaufen	44-59 cm	47-62 cm	50-65 cm
Körpergröße	160-180 cm	165-185 cm	175-200 cm
Gewicht	2045 g	2090 g	2170 g
Made in	RO	RO	RO
Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
Verpackung	1	1	1
Menge pro Karton	3	3	3
EAN	3342540822399	3342540822405	3342540822412

Zubehör CARITool
TOOLBAG

Zugehörige Produkte GRILLON HOOK europäische Ausführung
I'D© S