

J.S - Rallonges angulaires, 3/8"

Description

- La forme sphérique du carré mâle d'entraînement permet un désaxage / débattement de 8° de la rallonge par rapport à la douille
- Facilite la manœuvre en accès difficile
- Dans ce cas, la rallonge angulaire remplace avantageusement le cardan car elle est plus compacte et plus rapide
- Utilisation avec douilles carré 3/8" ou embouts série 1 (1/4" - 6,35 mm) grâce à la douille porte-embout J235 ou embouts série 2 (5/16" - 7,94 mm) grâce à la douille porte-embout J236
- Présentation : chromée brillante

Normes & certifications : DIN 3123

Période de garantie : Garantie à vie de l'outil (échange)



Références disponibles

J.209S	[J.209S] Rallonges angulaires, 3/8", 75 mm
J.210S	[J.210S] Rallonges angulaires, 3/8", 125 mm