

CARACTERÍSTICAS

- Más ligeros que los tornillos metálicos
- Resistente y duradero
- Resistente a la corrosión
- Propiedades de aislamiento
- Puede adaptarse a superficies irregulares

Kit de tornillos/pernos de nylon de 600 piezas, M3, M4, M5

Código RS: 524-095



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

De la Marca de confianza RS Pro, este kit de tornillos y pernos mixtos contiene una variedad mixta de tornillos de nylon con cabezales planos y de queso y un tipo de accionamiento ranurado, y tuercas y arandelas de nylon. El nylon puede parecer un material extraño para tornillos, pero estas fijaciones son más comunes de lo que se puede esperar, ya que son ligeras pero durable y resistente a la corrosión. Son especialmente útiles en superficies irregulares, ya que el nylon puede alojar estas variaciones.

Especificaciones

Número de piezas	600
Tipo de tornillo/perno	Tornillo de cabeza
Forma de la cabeza	Queso, plano
Tipo de unidad	Ranura
Contenido del kit	Ranurado CSK M3, ranurado Cheese M3, ranurado CSK M4, ranurado Cheese M4, ranurado CSK M5, ranurado Cheese M5
Aplicaciones	Electrodomésticos, como lavadoras, placas electrónicas y de circuitos, máquinas comerciales de altas prestaciones, algunas piezas de automoción y dispositivos portátiles

Especificaciones mecánicas

Longitudes de tornillos/pernos	6mm a 25mm
Tamaño de rosca	M3, M4, M5
Material	Nylon
Acabado	Sencillo
Longitud de tornillo/perno más larga	25 mm
Longitud de tornillo/perno más corta	6mm

