150 LED/Summer Kombination

Einfacher Anschluss durch Steckverbindung, LED-Dauerleuchte, Dauerton zuschaltbar, Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden, Geringe Stromaufnahme

TECHNISCHE DATEN

Maße :	49,5 mm x 74 mm
Kalotte :	PC, transparent
Befestigung :	Einbaumontage für Ø 22,5 mm (M22) mit Verdrehsicherung
Gehäuse :	PC/ABS-Blend
Anschluss :	Stecker mit Schraubklemme max. 1,5 mm²
Schutzart :	IP 65
Stromaufnahme :	< 50 mA bei 24 V < 20 mA bei 115 und 230 V
Lautstärke :	80 dB
Einschaltstrom:	< 0,5 A
Einschaltdauer :	100% ED
Tonfrequenz :	2,8 kHz
Tonart :	Dauerton
Lebensdauer :	bis zu 50 000 h

150 LED/Summer Kombination

Einfacher Anschluss durch Steckverbindung, LED-Dauerleuchte, Dauerton zuschaltbar, Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden, Geringe Stromaufnahme

MASSZEICHNUNGEN

150 LED/Summer Kombination



Anschlusspin	
X1 & X3	keine Funktion
X2 & X3	Licht
X1, X2 & X3	Licht + Summer