

## Charnières invisibles bistables ouverture 150°

Référence :70-1-9002



Pour porte d'épaisseur 20 mm maxi.

A (longueur)	52
Matière	inox 304
Poids (g)	140
B (largeur)	118
C (épaisseur)	81
Finition	électropoli
Fonctions	invisible

Angle d'ouverture	150
Famille de matière	inox