

MODULO IN SPUGNA BICOLORE ASSORTITO (23 PZ)

519 M 613CEA

PROMO



Dettagli famiglia

Codice

LxPxH mm

Peso kg

U05190942

415x188x45

3,2

Composizione

Articolo

Pezzi

Misure



235 1/2 EN - Chiavi a bussola con bocca esagonale

18

8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32



236 1/2 - Prolunghe

2

125-250

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000


Articolo	Pezzi	Misure	
	237 A 1/2 - Cricchetto reversibile certificato IP51	1	-
	240 1/2 N - Leva a T con attacco quadro scorrevole	1	-
	241 1/2 - Snodo cardanico	1	-
	519 M 613CEAAV - Modulo in spugna bicolore vuoto	1	-

Serie / Configurazioni

Articoli



495 HYB133 - Assortimento per AUTO IBRIDE ed ELETTRICHE e MANUTENZIONE ORDINARIA (133 pz) - 4 cassette



495 MB - Assortimento MANUTENZIONE (156 pz) - 4 cassette

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000