



### Hauptmerkmale

Baureihe	Ovalis C Series
Produkt- oder Komponententyp	TV-Anschluss
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Typ der TV-Steckdose	Einzelsockel
Verpackungstyp	Paint cover
Verkauf je unteilbare Menge	1
Einsatzbedingungen	Innenraum

### Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
TV-Stecker	Stecker IEC 9,52 mm
Streckendämpfung	1,5 DB TV Signal5...1800 MHz 2,5 dB TV Signal1800...2150 MHz
Anzahl der Eingänge	1
Befestigungsmodus	Durch Schrauben Mit Krallen
Farbton	Anthrazitfarben (RAL 7021)
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Oberflächenbehandlung	Gemalt
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Schraubenkopfform	Pozidriv Nr. 1
Drahtabsolierungslänge	8 mm
Kabeltyp	Koaxial
Äußerer Kabeldurchmesser	7 mm
Material	Thermoplastisches ABS-UV-stabilisiert: centre plate PBT (Polybutylenterephthalat) GF30: support frame Zinklegierung: Gehäuse
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	34,1 mm
Einbautiefe	18,1 mm
Produktgewicht	0,041 kg
Resistenz gegen chemische Substanzen	Resistent gegen Alkohol (70 %) Resistent gegen Alkohol (96 %) Resistent gegen A-Milchsäure Resistent gegen verdünntes quaternäres Ammonium Resistent gegen verdünnte Bleichmittel Resistent gegen verdünnten Ammoniak Resistent gegen Seifenwasser Resistent gegen Kristallreiniger Resistent gegen Wasserstoffperoxid 10 Volumen Beständig gegen Hexan

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Montage

Umgebungstemperatur bei Lagerung	-5...50 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	5...45 °C
Normen	EN 50083-4
Schutzart (IK)	IK04
Schutzart (IP)	IP21 D
Umgebungseigenschaften	Bleichen Flüssigseife Fensterreinigungsflüssigkeit Alkohol Aceton Öl UV-beständig Benzin

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
Minimum percentage of recycled plastic content	0