

AGILA TWIN

1970PJP075P30-13

EAN 4031582428445



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Trou central. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision



L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	75 mm
Largeur de roue	25 mm
Trou central	13 mm
Déport	31.4 mm
Diamètre d'encombrement	137.8 mm
Hauteur	99 mm
Résistance à la température	-20 / +60 °C
Norme	EN_12530
Poids	0.539 kg
Rayon d'encombrement	68.9 mm
Dureté du bandage	Shore A 87
Capacité de charge dynamique	85 kg
Capacité de charge statique	170 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○