

Durch das Herstellverfahren bedingte Geometrieaenderungen (Anspritzung, Auswerfermarkierungen, etc.) zulaessig. Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen. / The manufacturing-related geometry changes (injection point, ejectors marks, etc.) allowed. Design of the details are left to suppliers discretion.

Revision level Indice Aenderungsstand		Revision Record Désignation Beschreibung der Aenderung	Changed Modifié Geaendert	Date Datum	Approved Approuvé Geprueft	Date Datum
Drawing Dessin Zeichnung	Part Pièce Solid					

Intended For Welded Screw Ø Pour Goujon Soudé à Filets Couchés Ø Aufnahme fuer Schweissbolzen Ø
-
Tensile Force (N) Tenue au serrage (N) Schlaufenhaltekraft (N)
-
Hole Size Trou Ø Loch Ø
-
Panel Thickness Épaisseur Support Blechdicke
-
Bundle Ø Toron Ø Buendel Ø
-
Material Matière Werkstoff
Polyvinylchlorid / Polyvinylchloride (PVC)
grau/grey
Tolerances Dimension without tolerances details to: Tolérances Cotes sans tolérances: Toleranzen Masse ohne Toleranzangaben nach:
PERFORMANCE SPECIFICATION AUSFUEHRUNG SPEZIFIKATION

Lochbild bis Breite/
Hole pattern up to width
50mm

Lochbild ab Breite/
Hole pattern width upward
75mm

Montagezustand mit Deckel/
Assembled with cover

1:2

Artikelbezeichnung/ Product type	Breite/ Width B	Hoehe/ Height H	Projektnr. / Project no.
HTWD-DIN-25x25	25	25	GPN 10-0820
HTWD-DIN-25x50	25	50	GPN 10-0821
HTWD-DIN-37,5x50	37,5	50	GPN 10-0822
HTWD-DIN-37,5x75	37,5	75	GPN 10-0823
HTWD-DIN-50x37,5	50	37,5	GPN 10-0824
HTWD-DIN-50x50	50	50	GPN 10-0825
HTWD-DIN-50x75	50	75	GPN 10-0826
HTWD-DIN-75x50	75	50	GPN 10-0827
HTWD-DIN-75x75	75	75	GPN 10-0828
HTWD-DIN-100x50	100	50	GPN 10-0829
HTWD-DIN-100x75	100	75	GPN 10-0830

Ausdruck nur zur Information /
Printed copy for information only

The copyright of this drawing is reserved by HELLERMANNTYTON. It is issued on condition that it is not reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANNTYTON.

La propriété de ce plan est réservée à la société HELLERMANNTYTON. Il est distribué à condition qu'il ne soit pas reproduit, communiqué ou révélé à une tierce partie, soit complètement ou en partie, sans le consentement de la société HELLERMANNTYTON.

Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Drawn
Dessiné Par
Gezeichnet

Approved
Approuvé Par
Geprueft

HellermannTyton

Manchester

Trappes

Tornesch

Telephone: +44 (0) 161 945 4181
Facsimile: +44 (0) 161 947 2228
Téléphone: +33 (0) 1 30 13 80 00
Télécopie: +33 (0) 1 30 13 80 60
Telefon: +49 (0) 41 22 / 701 - 1
Telefax: +49 (0) 41 22 / 701 - 400

Scale
Echelle
Maszstab

Project Number
Numéro de projet
Projektnummer

Title
Titre
Benennung

Drawing-No
Plan-No
Zeichnungs-Nr

Format
D.Size

Sheet
Page
Blatt

Langeloh

Schiwek

22.09.10

22.09.10

1:1; 1:2

HTWD-DIN-....
Verdrahtungskanal/Wiring Duct

10-0820-001-CSG

1 / 1

siehe Tabelle/
see table