

## ASSORTIMENTO IN CASSETTA DI ABS CON BUSSOLE ESAGONALI (56 PZ)



**607 1/4-1/2 EB**

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U05190839Q

### Dettagli famiglia

| Codice    | LxPxH mm   | Peso kg |
|-----------|------------|---------|
| U06070314 | 435x270x70 | 4       |

### Composizione

| Articolo   | Pezzi | Misure                     |
|--|-------|----------------------------|
|  235 1/4 EN - Chiavi a bussola con bocca esagonale | 10    | 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 |

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)  
 Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia  
 Partita IVA e C.F: 03225990138

**StanleyBlack&Decker**

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo  
 da parte di Stanley Black & Decker, Inc.  
 Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

**Articolo**
**Pezzi**
**Misure**

|   |   |    |   |
|---|---|----|---|
|     | 235 1/2 EN - Chiavi a bussola con bocca esagonale                                   | 16 | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 |
|     | 236 1/2 - Prolunghe   | 1  | 125   |
|     | 236 1/4 - Prolunghe   | 2  | 50-100  |
|     | 241 1/2 - Snodo cardanico   | 1  | -   |
|   | 241 1/4 - Snodo cardanico   | 1  | -   |
|  | 660 - Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4"                                  | 3  | 0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5                           |
|  | 660 E - Inserti per viti con esagono incassato - attacco 1/4"                       | 5  | 3-4-5-6-8                                       |
|  | 660 PH - Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4"             | 3  | 1-2-3   |
|  | 660 PZ - Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 1/4" | 3  | 1-2-3   |

**Articolo**
**Pezzi**
**Misure**

|  |   |   |                             |
|--|---|---|-----------------------------|
|   | 660 STX - Inserti per viti con impronta TORX® Tamper Resistant - attacco 1/4" | 7 | T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 |
|    | 237 B 1/4 - Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato                   | 1 | -                           |
|    | 237 B 1/2 - Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato                   | 1 | -                           |
|    | 606 L - Cassetta in ABS vuota - taglia L                                      | 1 | -                           |
|  | 243 1/4 - Portabussole con impugnatura  | 1 | -                           |
|  | 684 - Bussole portainserti  | 1 | 1/4                         |