

WX 1011

Item No: T0053419399N



KEY FEATURES

- + WX 1单通道电源装置、WXMP微型烙铁

技术数据

高度	130mm
长度	170mm
尺寸，长 x 宽 x 高	170.0 x 151.0 x 130.0mm
工具自动识别	是的
台式控制器	是的
抗静电	是的
保险丝	T2A
接口	1x USB, 2x RS232, 1x Switching Output
多语言显示器	是的
Number of Channels	1
功率	200 W
温度精度°C	± 9°C
温度精度°F	± 17°F
温度范围°C	100 - 550 °C
温度范围°F	200 - 999 °F
Traceability	是的
电压	230 V
重量 (目录)	3.20 kg
产品系列	性能系列