

MERKMALE

- 1/4-Zoll-Antriebsgröße
- Im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn
- Produktion oder in beengten Räumen
- Rückstellung durch Zurückkehren in die Inline-Position

RS PRO 1/4-Zoll-Vierkantantrieb-Bruchdrehmomentschlüssel, 1 → 10 Nm

RS Best.-Nr. 663-897



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Dieser Drehmomentschlüssel von RS PRO ist mit 1/4-Zoll-Schraubendreherbits kompatibel und wurde entwickelt, um ein Überdrehen bei der Befestigung von Muttern und Schrauben zu verhindern. Das Werkzeug wendet vor dem "Brechen" ein voreingestelltes Drehmoment an, um zu verhindern, dass Sie möglicherweise zu viel Kraft auf ein Befestigungselement ausüben.

Allgemeine

Drehmomentbereich	1Nm → 10Nm
Antriebsform	Vierkant
Laufwerksgröße	1/4in
Typ	Brechen
Genauigkeit	±6%

Mechanische

Gesamtlänge	105mm
--------------------	-------

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	BS EN ISO 9002:1994; A.A.P.4 Ausgabe 2 - Nummer 19 UM01; ISO 6789:1992
-----------------------------------	--

